

DEKAL100

Hauptanwendungsbereich, Merkmale und Eigenschaften:	Saurer Entkalker und Klarspüler für automatische Steckbeckenspülmaschinen.
Dosierung und Anwendung:	In automatischen Geräten (über Dosierpumpe): Wasserhärte <16,5° dH: 0,5 ml/l Wasserhärte 16,5 - 25° dH: 1 ml/l Wasserhärte 25 - 33,5 °dH: 1.5 ml/l Wasserhärte >33,5° dH: 2 ml/l
Leistung:	Verhindert Kalkrückstände im Dampfgenerator, in den Rohren und Düsen auch bei hartem Wasser. Mit speziellen Komponenten zur wirksamen Komplexbildung der Wasserhärte. Mit Tensiden zur schaumarmen Mischung für eine schnelle Trocknung und Verhinderung von Kalkablagerungen.
Hinweis:	Bei der Verwendung von DEKAL100 ist darauf zu achten, dass das behandelte Material, die Maschine und die Ablaufrohre säurebeständig sind.
Anmerkungen:	Nur für den professionellen Gebrauch. Spülen Sie das Dosiersystem einschließlich des Ansaugrohrs mit Wasser, vor einem Produktwechsel. Die Wiederaufbereitung muss allen Verordnungen der Medizinprodukteverordnung entsprechen und muss mit geeigneten validierten Verfahren durchgeführt werden. Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen des Herstellers gemäß den Anforderungen der DIN EN ISO 17664. Die Hinweise des Herstellers des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes sind zu beachten. - Nicht mit anderen Produkten mischen -
Technische Daten:	pH-Wert bei 20°C: 0,8 +/- 0,2 Dichte bei 20°C: 1,2 g/cm ³
Bestandteile:	Zitronensäure
EC-Kennzeichnung:	Einhaltung der Verordnung (EU) 2017/745 in der geänderten Fassung für Medizinprodukte.
Informationen zur Lagerung:	Bei einer Temperatur zwischen 0°C und 35°C lagern. Bei vorschriftsmäßiger Lagerung 3 Jahre haltbar. Das Verfallsdatum ist dem Etikett zu entnehmen.
Gefahrenwarnungen, Sicherheits- und Informationen zur Entsorgung:	Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt